

**Garant****Nož za notranje struženje, desno, Previsna dolžina / velikost ploščice L:  
60/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	272171 60/16
GTIN	4045197430717
Razred artikla	21W

**Opis****Obseg dobave:**  
**S podložno ploščico 1,5°.****Tehnični opis**

Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$	29 mm
Velikost ploščice	16 mm
Vijak za obračalno ploščico	279810 2
Srednji premik $L_3$	16,3 mm
Celotna dolžina L	250 mm
z notranjim hlajenjem	da
Podložna ploščica 1,5°	272620 1,5
Vijak za podložno ploščico	279824 1
$\varnothing$ držala $D_5$	32 mm
Širina vratu $L_4$	25 mm
Področje uporabe	Radialno notranje zarezovanje
Vrsta uporabe	desno
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Vpenjalni vijak Tip 2	279810 2
Vijak za podložno ploščico Tip 1	279824 1
Vpenjalni vijak	272500
Podložna ploščica za nože za notranje struženje Kot naklona 1,5 stopinj	272620 1,5
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500