


Garant**Držalo za zunanje struženje eco, levo, Velikost držala / ploščice L: 25/22 mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	271992 25/22
GTIN	4045197654595
Razred artikla	21U

Opis

Izvedba:

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo ter večjo procesno varnost in produktivnost.

Obseg dobave:

S podložno ploščico 1,5°.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 317900 – 319886.

z notranjim hlajenjem: da

Funkcijska širina L_4 : 25 mm

Dolžina glave L_1 : 36 mm

Celotna dolžina L: 107,5 mm

Vpenjalni vijak za obračalno ploščico: 279810 3

Podložna ploščica 1,5°: 272616 1,5

Vijak za podložno ploščico: 279824 2

Tehnični opis

za velikost ploščice	22 mm
Vijak za podložno ploščico	279824 2
Velikost držala	25 mm

Dolžina glave L ₁	36 mm
Vpenjalni vijak za obračalno ploščico	279810 3
Podložna ploščica 1,5°	272616 1,5
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Celotna dolžina L	107,5 mm
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Vijak za podložno ploščico	272550
Vijak za podložno ploščico Tip 2	279824 2
Vpenjalni vijak Tip 3	279810 3
Podložna ploščica za držala za zunanje struženje Kot naklona 1,5 stopinj	272616 1,5
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Vpenjalni vijak	272510