

Garant

Noži za notranje struženje s fiksnim kotom vzpona 1,5°, desni, Previsna dolžina / velikost ploščice L: 32/16mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	272111 32/16
GTIN	4045197430618
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

S fiksnim kotom vzpona.

Z notranjim hlajenjem.

Uporaba:

Za metrični navoj M20×2,5; M22×2,5 in M24×3.

Tehnični opis

Vijak za obračalno ploščico	279810 5
Velikost ploščice	16 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	17 mm
Srednji premik L_3	10,3 mm
Celotna dolžina L	180 mm
z notranjim hlajenjem	da
Ø držala D_s	20 mm
Kot naklona	1,5 stopinj
Vrsta uporabe	desni
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Vpenjalni vijak Tip 5	279810 5
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 200 cNm	659957 200