

**Garant****Kombinirani trn za rezkarje Oblika ADB, SK 40 A = 200, Ø trna d1: 40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300910 40
GTIN	4045197285331
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni. Z izvrtino Balluff/RFID-čip.  
**GARANT** – Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).

**Uporaba:**

- **Z moznikom za rezkarje z vzdolžnim utorom, npr. DIN 841.**
- **S sojemalnim obročem za rezkarje s prečnim utorom DIN 1880 in glavami za rezkanje DIN 1830.**

**Obseg dobave:**

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, specialni ključ art. 309840.

**Napotek:**

Možnost notranjega hlajenja samo s primernim priteznim vijakom art. 309861.

**Tehnični opis**

Primeren specialni ključ art. 309840	40
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L <sub>4</sub>	41 mm
Ø trna d <sub>1</sub>	40 mm
Previsna dolžina A	200 mm
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870	40

Dolžina trna za rezkarje L <sub>3</sub> s sojemalnim obročem	27 mm
Zunanji Ø D	70 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	40
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 200
Standard	DIN 6358
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 5 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Trn za rezkarje

## Pribor

Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
	308806 40

Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40

Pritezni čepOblika B za strmi konus 40

308640 40

Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 40 mm

309860 40

Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40

308820 40

Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40

308610 40

Sojemalni obroč za Ø trna 40 mm

309870 40

Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40

308790 40

Specialni ključ za Ø trna 40 mm

309840 40

Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40

308620 40

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40

308765 40

Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40

308630 40

Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40

308700 40

Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40

308830 40

Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40

308740 40

Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40

308605 40

Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40

308802 40