

Garant

Noži za notranje struženje s fiksnim kotom vzpona 1,5°, desni, Previsna dolžina / velikost ploščice L: 40/16mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	272111 40/16
GTIN	4045197430625
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

S fiksnim kotom vzpona.

Z notranjim hlajenjem.

Tehnični opis

Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	20 mm
Srednji premik L_3	11,5 mm
Vijak za obračalno ploščico	279810 5
Velikost ploščice	16 mm
Celotna dolžina L	180 mm
z notranjim hlajenjem	da
\varnothing držala D_s	20 mm
Kot naklona	1,5 stopinj
Vrsta uporabe	desni
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 5	279810 5
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 200 cNm	659957 200