

Garant**Kombinirani trn za rezkarje Oblika ADB, SK 40 A = 100, Ø trna d1: 40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300845 40
GTIN	4045197285188
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni. Z izvrtino Balluff/RFID-čip.
GARANT – Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).

Uporaba:

- **Z moznikom za rezkarje z vzdolžnim utorom, npr. DIN 841.**
- **S sojemalnim obročem za rezkarje s prečnim utorom DIN 1880 in glavami za rezkanje DIN 1830.**

Obseg dobave:

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, specialni ključ art. 309840.

Napotek:

Možnost notranjega hlajenja samo s primernim priteznim vijakom art. 309861.

Tehnični opis

Primeren specialni ključ art. 309840	40
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870	40
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄	41 mm
Previsna dolžina A	100 mm
Ø trna d ₁	40 mm

Dolžina trna za rezkarje L ₃ s sojemalnim obročem	27 mm
Zunanji Ø D	70 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	40
Vpenjalni Ø D ₁	40 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 100
Standard	DIN 6358
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 5 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Trn za rezkarje

Pribor

Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
	308830 40

Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40

Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 40 mm	309860 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Specialni ključ za Ø trna 40 mm	309840 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Sojemalni obroč za Ø trna 40 mm	309870 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40