

**HOLEX®****Kombinirani trn za rezkarje Form A, SK 50 A = 100, Ø trna d1: 40 mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 300980 40     |
| GTIN                  | 4045197145604 |
| Razred artikla        | 32A           |

**Opis****Izvedba:**

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni. Standardno z izvrtino Balluffchip.

**Uporaba:**

- **Z moznikom za rezkarje z vzdolžnim utorom, npr. DIN 841.**
- **S sojemalnim obročem za rezkarje s prečnim utorom DIN 1880 in glavami za rezkanje DIN 1830.**

**Obseg dobave:**

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600; 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308810 – 308830, specialni ključ art. 309840.

Standard: DIN 6358

Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1

Standard vpenjalnega trna: DIN 69871

Oblika: A

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 15000 min<sup>-1</sup>

Natančnost krožnega teka: ≤ 6 µm

Zunanji Ø D: 70 mm

Dolžina trna za rezkarje L<sub>3</sub> s sojemalnim obročem: 27 mm

Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L<sub>4</sub>: 41 mm

Nadomestna matica za rezkarje art. 309860: 40

Nadomestni sojemalni obroč art. 309870: 40

primerni specialni ključ art. 309840: 40

**Tehnični opis**

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L <sub>4</sub>          | 41 mm                             |
| Dolžina trna za rezkarje L <sub>3</sub> s sojemalnim obročem | 27 mm                             |
| Ø trna d <sub>1</sub>  | 40 mm                             |
| primerni specialni ključ art. 309840                         | 40                                |
| Nadomestna matica za rezkarje art. 309860                    | 40                                |
| Nadomestni sojemalni obroč art. 309870                       | 40                                |
| Zunanji Ø D  | 70 mm                             |
| Trn za rezkarje  | SK 50 A = 100                     |
| Standard   | DIN 6358                          |
| Standard vpenjalnega trna                                    | ISO 7388-1                        |
| Standard vpenjalnega trna                                    | DIN 69871                         |
| Oblika   | A                                 |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev                 | G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup> |
| Natančnost krožnega teka                                     | ≤ 6 µm                            |
| Strategija odrezovanja                                       | HPC                               |

## Pribor

|  |           |
|--|-----------|
| Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50                               | 308785 50 |
| Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 za strmi konus 50 SK       | 308810 50 |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepe po DIN 69872 za strmi konus 50 SK         | 308820 50 |
| Pritezni čep Form A za strmi konus 50                                      | 308600 50 |
| Specialni ključ za Ø trna 50 mm  | 309840 50 |
| Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 50                         | 308610 50 |
| Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50 | 308720 50 |
| Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50                         | 308650 50 |

|  |           |
|--|-----------|
| Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 50 mm                                   | 309860 50 |
| Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 50                                   | 308660 50 |
| Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 za strmi konus 50 SK        | 308812 50 |
| Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50              | 308740 50 |
| Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50                               | 308790 50 |
| Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50                               | 308765 50 |
| Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50 | 308700 50 |
| Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 50              | 308615 50 |
| Sojemalni obroč za Ø trna 40 mm  | 309870 40 |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepe po ISO 7388 za strmi konus 50 SK          | 308830 50 |
| Pritezni čep Oblika B za strmi konus 50                                    | 308640 50 |
| Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 40 mm                                   | 309860 40 |
| Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50                               | 308795 50 |
| Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 50                           | 308605 50 |
| Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50                         | 308620 50 |
| Specialni ključ za Ø trna 40 mm  | 309840 40 |
| Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50                               | 308760 50 |