

**Garant**

**Noži za notranje struženje s fiksnim kotom vzpona 2,5°, desni, Previsna dolžina / velikost ploščice L: 26/6mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	272101 26/6
GTIN	4045197463296
Razred artikla	21W

**Opis****Izvedba:**

**S fiksnim kotom vzpona. Držalo v celoti iz karbidne trdine.  
Z notranjim hlajenjem.**

**Tehnični opis**

Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$	6,35 mm
Vijak za obračalno ploščico	279810 6
Velikost ploščice	6 mm
Celotna dolžina L	100 mm
z notranjim hlajenjem	da
$\varnothing$ držala $D_s$	6 mm
Kot naklona	2,5 stopinj
Vrsta uporabe	desni
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
--	------------

Vpenjalni vijak Tip 6	279810 6
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 200 cNm	659957 200