

Garant**Nož za notranje struženje, desno, Previsna dolžina / velikost ploščice L:
170/22mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	272171 170/22
GTIN	4045197429858
Razred artikla	21W

Opis

**Obseg dobave:
S podložno ploščico 1,5°.**

Tehnični opis

Vijak za obračalno ploščico	279810 3
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	39 mm
Srednji premik L_3	21,5 mm
Velikost ploščice	22 mm
Celotna dolžina L	250 mm
z notranjim hlajenjem	da
Podložna ploščica 1,5°	272626 1,5
Vijak za podložno ploščico	279824 2
\varnothing držala D_5	32 mm
Širina vratu L_4	32 mm
Vrsta uporabe	desno
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Vijak za podložno ploščico Tip 2	279824 2
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Vpenjalni vijak Tip 3	279810 3
Podložna ploščica za nože za notranje struženje Kot naklona 1,5 stopinj	272626 1,5
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500