

Garant

Garnitura ploščic za struženje delnega profila, velikost 16, za žične razporne obroče, desne, HB7010, Tip: ER/IR



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 271940 ER/IR |
| GTIN | 4045197371003 |
| Razred artikla | 21J |

Opis

Primerno za:

Navojno vpenjalno držalo GARANT (zunanje/notranje) št. 271997–272172 za velikost plošče 16 ali 9,3.

Vsebina:

Delni profil DIN 7993: Art. 271025 vel. 0,4; 0,6; 0,9; 1 Art. 271035 vel. 0,6; 0,9; 1

Podložna ploščica: Art 272604 in 272624 vel. S

Tehnični opis

| | |
|--------------------|--|
| Smer obdelave | desno |
| Rezalni material | HM |
| Zvrst | HB7010 |
| Utori po standardu | DIN 7993 |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|--|------------|----------------|------------|
|--|------------|----------------|------------|

| | | | |
|------------------------------|------------------|-----------|---|
| Al (kratki odrezki) | primerno | 250 m/min | N |
| Al > 10% Si | primerno | 180 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 150 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 150 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 130 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 100 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | 90 m/min | P |
| Jeklo < 55 HRC | pogojno primerno | 40 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | pogojno primerno | 100 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | pogojno primerno | 100 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | pogojno primerno | 50 m/min | S |
| GG(G) | primerno | 130 m/min | K |
| CuZn | pogojno primerno | 150 m/min | N |
| neprekinjeno | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |
| suho | pogojno primerno | | |

Pribor

| | |
|--|------------|
| Podložna ploščica za držala za zunanje struženje Kot naklona S stopinj | 272604 S |
| Ploščica za struženje navoja z delnim profilom za DIN 7993 zunanji navoj, desna Zareza R 1 mm | 271025 1 |
| Ploščica za struženje navoja z delnim profilom za DIN 7993 notranji navoj, desna Zareza R 0,6 mm | 271035 0,6 |
| Ploščica za struženje navoja z delnim profilom za DIN 7993 notranji navoj, desna Zareza R 1 mm | 271035 1 |
| Ploščica za struženje navoja z delnim profilom za DIN 7993 zunanji navoj, desna Zareza R 0,9 mm | 271025 0,9 |
| Podložna ploščica za nože za notranje struženje Kot naklona S stopinj | 272624 S |

Ploščica za struženje navoja z delnim profilom za DIN 7993
zunanji navoj, desna Zareza R 0,4 mm

271025 0,4

Ploščica za struženje navoja z delnim profilom za DIN 7993
zunanji navoj, desna Zareza R 0,6 mm

271025 0,6