


Kombinirani trn za rezkarje Form A, SK 40 A = 100, Ø trna d1: 16 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	300880 16
GTIN	4045197145413
Razred artikla	32A

Opis
Izvedba:

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni. Standardno z izvrtino Balluffchip.

Uporaba:

- **Z moznikom za rezkarje z vzdolžnim utorom, npr. DIN 841.**
- **S sojemalnim obročem za rezkarje s prečnim utorom DIN 1880 in glavami za rezkanje DIN 1830.**

Obseg dobave:

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600; 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308810 – 308830, specialni ključ art. 309840.

Standard: DIN 6358

Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1

Standard vpenjalnega trna: DIN 69871

Oblika: A

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 15000 min⁻¹

Natančnost krožnega teka: ≤ 6 µm

Zunanji Ø D: 32 mm

Dolžina trna za rezkarje L₃ s sojemalnim obročem: 17 mm

Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L₄: 27 mm

Nadomestna matica za rezkarje art. 309860: 16

Nadomestni sojemalni obroč art. 309870: 16

primerni specialni ključ art. 309840: 16

Tehnični opis

Nadomestna matica za rezkarje art. 309860	16
Ø trna d ₁	16 mm
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄	27 mm
Dolžina trna za rezkarje L ₃ s sojemalnim obročem	17 mm
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870	16
primerni specialni ključ art. 309840	16
Zunanji Ø D	32 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 100
Standard	DIN 6358
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69871
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 6 µm
Strategija odrezovanja	HPC

Pribor

Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 16 mm	309860 16
Vpenjalni ključ za pritezne čepe po DIN 69872 za strmi konus 40 SK	308820 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L ₁ = 29 mm) za strmi konus 40	308630 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 za strmi konus 40 SK	308810 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe po ISO 7388 za strmi konus 40 SK	308830 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep Form A za strmi konus 40	308600 40

Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308720 40
Pritezni čep Hurco 45° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Momentni nastavek za pritezne čepo po ISO 7388 za strmi konus 40 SK	308812 40
Specialni ključ za Ø trna 40 mm	309840 40
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Specialni ključ za Ø trna 16 mm	309840 16
Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 40 mm	309860 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Sojemalni obroč za Ø trna 16 mm	309870 16
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Sojemalni obroč za Ø trna 40 mm	309870 40
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40	308640 40

Pritezni čep Mazak, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
