

Garant

Noži za notranje struženje s fiksnim kotom vzpona 1,5°, desni, Previsna dolžina / velikost ploščice L: 100/16mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	272111 100/16
GTIN	4045197584182
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

S fiksnim kotom vzpona.

Z notranjim hlajenjem.

Tehnični opis

Velikost ploščice	16 mm
Srednji premik L ₃	11,3 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	20 mm
Vijak za obračalno ploščico	279810 5
Celotna dolžina L	150 mm
z notranjim hlajenjem	da
Ø držala D _s	16 mm
Kot naklona	1,5 stopinj
Vrsta uporabe	desni
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 5	279810 5
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 200 cNm	659957 200