

**Garant****Držalo za zunanje struženje, levo, Velikost držala / ploščice L: 32/16mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	272002 32/16
GTIN	4045197644190
Razred artikla	21W

## Opis

**Obseg dobave:**  
**S podložno ploščico 1,5°.**

## Tehnični opis

Podložna ploščica 1,5°	272610 1,5
Velikost držala	32 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	30 mm
Vijak za podložno ploščico	279824 1
Vpenjalni vijak za obračalno ploščico	279810 2
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	32 mm
Celotna dolžina L	173 mm
Velikost ploščice	16 mm
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

Vpenjalni vijak Tip 2	279810 2
Vijak za podložno ploščico Tip 1	279824 1
Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženjeEL/IR Kot naklona 1,5 stopinj	272610 1,5
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Vpenjalni vijak	272500
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500