

**Garant**
**Kombinirani trn za rezkarje Oblika ADB, SK 40 A = 160, Ø trna d1: 16mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300895 16
GTIN	4045197285249
Razred artikla	31A

**Opis**
**Izvedba:**

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni. Z izvrtino Balluff/RFID-čip.  
**GARANT** – Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).

**Uporaba:**

- **Z moznikom za rezkarje z vzdolžnim utorom, npr. DIN 841.**
- **S sojemalnim obročem za rezkarje s prečnim utorom DIN 1880 in glavami za rezkanje DIN 1830.**

**Obseg dobave:**

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, specialni ključ art. 309840.

**Napotek:**

Možnost notranjega hlajenja samo s primernim priteznim vijakom art. 309861.

**Tehnični opis**

Previsna dolžina A	160 mm
Primeren specialni ključ art. 309840	16
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870	16
Dolžina trna za rezkarje L <sub>3</sub> s sojemalnim obročem	17 mm
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L <sub>4</sub>	27 mm

Ø trna d <sub>1</sub>	16 mm
Zunanji Ø D	32 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	16
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 160
Standard	DIN 6358
Standard vpenjalnega trna	DIN 69871
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 5 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Trn za rezkarje

## Pribor

Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Specialni ključ za Ø trna 40 mm	309840 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 16 mm	309860 16
Sojemalni obroč za Ø trna 16 mm	309870 16
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40

Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 40 mm	309860 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Sojemalni obroč za Ø trna 40 mm	309870 40
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Specialni ključ za Ø trna 16 mm	309840 16
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40