

Garant

Vpenjalni trn za rezkalne glave Oblika ADB z izvrtino za hladilni kanal, SK 40 srednji, Ø trna d1: 27mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 301025 27 |
| GTIN | 4045197646026 |
| Razred artikla | 31A |

Opis

Izvedba:

- **Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.**
- **Kratka prevesna dolžina.**
- **Večje naležne površine zveze.**
- **Z izvrtino za čip RFID/Balluff.**
- **S 4 izvrtinami za hladilne kanale.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**

Obseg dobave:

Vključno z zateznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835, specialni ključ art. 309840. Pritezni vijaki za rezkar art. 309860; 309861.

Tehnični opis

| | |
|--|-------|
| Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄ | 21 mm |
| Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 27 |
| Previsna dolžina A | 60 mm |
| Ø trna d ₁ | 27 mm |
| Primeren specialni ključ art. 309840 | 27 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Zunanji Ø D | 50 mm |
| Vpenjalni Ø D ₁ | 27 mm |
| Trn za rezkarje | SK 40 srednji |
| Standard | DIN 6357 |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 |
| Oblika | ADB |
| Izvertina za hladilni kanal | brez možnosti zapiranja |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 6 µm |
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Vrsta izdelka | Vpenjalni trn za rezkalne glave |

Pribor

| | |
|--|------------|
| Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40 | 308620 40 |
| Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40 | 308605 40 |
| Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40 | 308785 40 |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40 | 308795 40 |
| Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 27 mm | 309860 27 |
| Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40 | 308625 40 |
| Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M | 308670 40M |
| Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvertino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40 | 308801 40 |
| Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40 | 308635 40 |
| Pritezni čepForm A za strmi konus 40 | 308600 40 |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40 | 308830 40 |
| Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40 | 308700 40 |

| | |
|---|-----------|
| Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40 | 308615 40 |
| Pritezni čepOblika B za strmi konus 40 | 308640 40 |
| Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 40 mm | 309860 40 |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40 | 308790 40 |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40 | 308820 40 |
| Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40 | 308650 40 |
| Specialni ključ za Ø trna 27 mm | 309840 27 |
| Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40 | 308610 40 |
| Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40 | 308802 40 |
| Specialni ključ za Ø trna 40 mm | 309840 40 |
| Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40 | 308660 40 |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40 | 308765 40 |
| Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40 | 308806 40 |
| Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40 | 308630 40 |
| Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40 | 308740 40 |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40 | 308760 40 |