

Garant**Vpenjalni trn za rezkalne glave Oblika ADB z izvrtino za hladilni kanal, SK 40 kratek, Ø trna d1: 27mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301015 27
GTIN	4045197285614
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.**
- **Kratka prevesna dolžina.**
- **Večje naležne površine zveze.**
- **Z izvrtino za čip RFID/Balluff.**
- **S 4 izvrtinami za hladilne kanale.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**

Obseg dobave:

Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835, specialni ključ art. 309840. Pritezni vijaki za rezkar art. 309860; 309861.

Tehnični opis

Primeren specialni ključ art. 309840	27
Previsna dolžina A	35 mm
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄	21 mm
Ø trna d ₁	27 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	27

Zunanji Ø D	50 mm
Vpenjalni Ø D ₁	27 mm
Trn za rezkarje	SK 40 kratek
Standard	DIN 6357
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Izvertina za hladilni kanal	brez možnosti zapiranja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 5 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave

Pribor

Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 40 mm	309860 40
Specialni ključ za Ø trna 27 mm	309840 27
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 27 mm	309860 27
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40

Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Vpenjalni ključ za pritezne čepedIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Specialni ključ za Ø trna 40 mm	309840 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40