

**Garant**

**Noži za notranje struženje s fiksnim kotom vzpona 2,5°, desni, Previsna dolžina / velikost ploščice L: 22/9,3mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	272101 22/9,3
GTIN	4045197430557
Razred artikla	21W

**Opis**

**Izvedba:**  
**S fiksnim kotom vzpona.**

**Tehnični opis**

Vijak za obračalno ploščico	279810 7
Velikost ploščice	9,3 mm
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$	8 mm
Celotna dolžina L	87 mm
z notranjim hlajenjem	ne
$\varnothing$ držala $D_s$	10 mm
Kot naklona	2,5 stopinj
Vrsta uporabe	desni
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

**Pribor**

Vpenjalni vijak Tip 7	279810 7
-----------------------	----------

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX5

674248 TX5

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni  
vrtilni moment 200 cNm

659957 200