

**Garant****Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala / ploščice L: 20/16mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	272001 20/16
GTIN	4045197429681
Razred artikla	21W

## Opis

**Obseg dobave:**  
**S podložno ploščico 1,5°.**

## Tehnični opis

Vijak za podložno ploščico	279824 1
Podložna ploščica 1,5°	272600 1,5
Velikost držala	20 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	20 mm
Vpenjalni vijak za obračalno ploščico	279810 2
Dolžina glave L <sub>1</sub>	30 mm
Celotna dolžina L	128 mm
Velikost ploščice	16 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

Vijak za podložno ploščico Tip 1	279824 1
Vpenjalni vijak	272500
Vpenjalni vijak Tip 2	279810 2
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženjeER/IL Kot naklona 1,5 stopinj	272600 1,5
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500