

Garant
Držalo za zunanje struženje eco, desno, Velikost držala / ploščice L: 16/16mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	271991 16/16
GTIN	4045197654434
Razred artikla	21U

Opis

Izvedba:

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo ter večjo procesno varnost in produktivnost.

Obseg dobave:

S podložno ploščico 1,5°.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 317900 – 319886.

z notranjim hlajenjem: da

Funkcijska širina L_4 : 16 mm

Dolžina glave L_1 : 27 mm

Celotna dolžina L: 74 mm

Vpenjalni vijak za obračalno ploščico: 279810 2

Podložna ploščica 1,5°: 272600 1,5

Vijak za podložno ploščico: 279824 1

Tehnični opis

Funkcijska širina L_4	16 mm
Dolžina glave L_1	27 mm
Vijak za podložno ploščico	279824 1

Podložna ploščica 1,5°	272600 1,5
Vpenjalni vijak za obračalno ploščico	279810 2
za velikost ploščice	16 mm
Velikost držala	16 mm
Celotna dolžina L	74 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Podložna ploščica za držala za zunanje struženje Kot naklona 1,5 stopinj	272600 1,5
Vpenjalni vijak Tip 2	279810 2
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Vpenjalni vijak	272500
Vijak za podložno ploščico Tip 1	279824 1
PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10