

**Garant****Držalo za zunanje struženje, levo, Velikost držala / ploščice L: 25/22mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	272002 25/22
GTIN	4045197430540
Razred artikla	21W

## Opis

**Obseg dobave:**  
**S podložno ploščico 1,5°.**

## Tehnični opis

Podložna ploščica 1,5°	272616 1,5
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	25 mm
Vpenjalni vijak za obračalno ploščico	279810 3
Dolžina glave L <sub>1</sub>	36 mm
Velikost držala	25 mm
Vijak za podložno ploščico	279824 2
Celotna dolžina L	155 mm
Velikost ploščice	22 mm
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženje EL/IR Kot naklona 1,5 stopinj	272616 1,5
Vpenjalni vijak Tip 3	279810 3
Vijak za podložno ploščico Tip 2	279824 2
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20