

Garant

Noži za notranje struženje s fiksnim kotom vzpona 2,5°, desni, Previsna dolžina / velikost ploščice L: 31/9,3mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	272101 31/9,3
GTIN	4045197430564
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:
S fiksnim kotom vzpona.

Tehnični opis

Velikost ploščice	9,3 mm
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	8 mm
Vijak za obračalno ploščico	279810 7
Celotna dolžina L	97 mm
z notranjim hlajenjem	ne
\varnothing držala D_s	10 mm
Kot naklona	2,5 stopinj
Vrsta uporabe	desni
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 7	279810 7
-----------------------	----------

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX5

674248 TX5

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni
vrtilni moment 200 cNm

659957 200