

Garant**Kombinirani trn za rezkarje Oblika ADB, SK 50 A = 100, Ø trna d1: 27mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 300950 27 |
| GTIN | 4045197285416 |
| Razred artikla | 31A |

Opis**Izvedba:**

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni. Z izvrtino Balluff/RFID-čip.
GARANT – Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).

Uporaba:

- **Z moznikom za rezkarje z vzdolžnim utorom, npr. DIN 841.**
- **S sojemalnim obročem za rezkarje s prečnim utorom DIN 1880 in glavami za rezkanje DIN 1830.**

Obseg dobave:

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, specialni ključ art. 309840.

Napotek:

Možnost notranjega hlajenja samo s primernim priteznim vijakom art. 309861.

Tehnični opis

| | |
|--|--------|
| Dolžina trna za rezkarje L ₃ s sojemalnim obročem | 21 mm |
| Ø trna d ₁ | 27 mm |
| Primeren specialni ključ art. 309840 | 27 |
| Nadomestni sojemalni obroč art. 309870 | 27 |
| Previsna dolžina A | 100 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄ | 33 mm |
| Zunanji Ø D | 48 mm |
| Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 27 |
| Vpenjalni Ø D ₁ | 27 mm |
| Trn za rezkarje | SK 50 A = 100 |
| Standard | DIN 6358 |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 |
| Oblika | ADB |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm |
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Vrsta izdelka | Trn za rezkarje |

Pribor

| | |
|---|-----------|
| Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50 | 308740 50 |
| Pritezni čepForm A za strmi konus 50 | 308600 50 |
| Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 50 | 308660 50 |
| Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 50 mm | 309860 50 |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50 | 308820 50 |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50 | 308765 50 |
| Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50 | 308650 50 |
| Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 50 | 308720 50 |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50 | 308790 50 |
| Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 50 | 308610 50 |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50 | 308795 50 |
| Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50 | 308785 50 |

| | |
|---|-----------|
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50 | 308760 50 |
| Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 50 | 308615 50 |
| Specialni ključ za Ø trna 27 mm | 309840 27 |
| Specialni ključ za Ø trna 50 mm | 309840 50 |
| Pritezni čepOblika B za strmi konus 50 | 308640 50 |
| Sojemalni obroč za Ø trna 27 mm | 309870 27 |
| Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 27 mm | 309860 27 |
| Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50 | 308620 50 |
| Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 50 | 308605 50 |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50 | 308830 50 |