

**Garant**
**Garnitura ploščic za struženje navoja, velikost 16, HB7010, Tip: ER**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	271900 ER
GTIN	4045197370969
Razred artikla	21J

**Opis**
**Vsebina:**

Polni profil, metrični 60°: Art. 270700 vel. 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3

Delni profil, metrični 60°: Art. 270740 vel. 0,5-1,5; 1,75-3

Polni profil, BSW 55°: Art. 270800 vel. 14; 11

**Tehnični opis**

Smer obdelave	desne
Rezalni material	HM
Vrsta navoja	M
Vrsta navoja	M-LH
Vrsta navoja	MF
Vrsta navoja	G
Vrsta navoja	BSW
Vrsta navoja	MF-LH
Vrsta navoja	G-LH
Vrsta navoja	BSW-LH
Zvrst	HB7010

Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja
<b>Pribor</b>	
Ploščica za struženje navoja z delnim profilom 60°; zunanji navoj, desna Korak 0,5-1,5 mm	270740 0,5-1,5
Ploščica za struženje navoja z delnim profilom 60°; zunanji navoj, desna Korak 1,75-3 mm	270740 1,75-3
Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; zunanji navoj, desna Korak 3 mm	270700 3
Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; zunanji navoj, desna Korak 1,25 mm	270700 1,25
Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; zunanji navoj, desna Korak 1 mm	270700 1
Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; zunanji navoj, desna Korak 1,5 mm	270700 1,5
Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; zunanji navoj, desna Korak 2,5 mm	270700 2,5
Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; zunanji navoj, desna Korak 2 mm	270700 2