

Garant

Noži za notranje struženje s fiksnim kotom vzpona 0,5°, levi, Previsna dolžina / velikost ploščice L: 32/11 mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	272132 32/11
GTIN	4045197645500
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:
S fiksnim kotom vzpona.

Tehnični opis

Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	16 mm
Velikost ploščice	11 mm
Srednji premik L_3	8,9 mm
Vijak za obračalno ploščico	279810 4
Celotna dolžina L	100 mm
z notranjim hlajenjem	da
\varnothing držala D_5	16 mm
Kot naklona	0,5 stopinj
Vrsta uporabe	levi
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 4	279810 4
-----------------------	----------

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni
vrtilni moment 500 cNm

659957 500