

**HOLEX®****Vpenjalni trn za rezkalne glave Form A, SK 40 kratka, Ø trna d1: 22 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301020 22
GTIN	4045197145666
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

- **Vpenjalni Ø 40 s 4 izvrtinami z navojem za vpenjanje rezkalnih glav po DIN 2079.**
- **Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.**
- **Kratka prevesna dolžina.**
- **Večje naležne površine zveze.**
- **Standardno z izvrtino Balluffchip.**

**Obseg dobave:**

Vključno z zateznim vijakom za rezkar.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308810 – 308830, specialni ključ art. 309840.

Standard: DIN 6357

Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1

Standard vpenjalnega trna: DIN 69871

Oblika: A

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 15000 min<sup>-1</sup>

Natančnost krožnega teka: ≤ 6 µm

Previsna dolžina A: 35 mm

Zunanji Ø D: 48 mm

Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L<sub>4</sub>: 19 mm

Nadomestna matica za rezkarje art. 309860: 22

primerni specialni ključ art. 309840: 22

**Tehnični opis**

Nadomestna matica za rezkarje art. 309860	22
Previsna dolžina A	35 mm
Ø trna d <sub>1</sub>	22 mm
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L <sub>4</sub>	19 mm
primerni specialni ključ art. 309840	22
Zunanji Ø D	48 mm
Trn za rezkarje	SK 40 kratka
Standard	DIN 6357
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69871
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 6 µm
Strategija odrezovanja	HPC

## Pribor

Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 za strmi konus 40 SK	308812 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe po DIN 69872 za strmi konus 40 SK	308820 40
Pritezni čep Form A za strmi konus 40	308600 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 za strmi konus 40 SK	308810 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 22 mm	309860 22

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 40 mm	309860 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep Mazak, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Specialni ključ za Ø trna 22 mm	309840 22
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Specialni ključ za Ø trna 40 mm	309840 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe po ISO 7388 za strmi konus 40 SK	308830 40
Pritezni čep Hurco 45° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308720 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 29 mm) za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308660 40