

HOLEX®
Vpenjalni trn za rezkalne glave Form A, SK 40 kratka, Ø trna d1: 27 mm

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 301020 27 |
| GTIN | 4045197145673 |
| Razred artikla | 32A |

Opis
Izvedba:

- **Vpenjalni Ø 40 s 4 izvrtinami z navojem za vpenjanje rezkalnih glav po DIN 2079.**
- **Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.**
- **Kratka prevesna dolžina.**
- **Večje naležne površine zveze.**
- **Standardno z izvrtino Balluffchip.**

Obseg dobave:

Vključno z zateznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308810 – 308830, specialni ključ art. 309840.

Standard: DIN 6357

Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1

Standard vpenjalnega trna: DIN 69871

Oblika: A

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 15000 min⁻¹

Natančnost krožnega teka: ≤ 6 µm

Previsna dolžina A: 40 mm

Zunanji Ø D: 58 mm

Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L₄: 21 mm

Nadomestna matica za rezkarje art. 309860: 27

primerni specialni ključ art. 309840: 27

Tehnični opis

| | |
|---|-----------------------------------|
| Ø trna d ₁ | 27 mm |
| primerni specialni ključ art. 309840 | 27 |
| Nadomestna matica za rezkarje art. 309860 | 27 |
| Previsna dolžina A | 40 mm |
| Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄ | 21 mm |
| Zunanji Ø D | 58 mm |
| Trn za rezkarje | SK 40 kratka |
| Standard | DIN 6357 |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 |
| Standard vpenjalnega trna | DIN 69871 |
| Oblika | A |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 15000 min ⁻¹ |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 6 µm |
| Strategija odrezovanja | HPC |

Pribor

| | |
|---|-----------|
| Pritezni čep Form A za strmi konus 40 | 308600 40 |
| Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40 | 308795 40 |
| Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40 | 308635 40 |
| Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40 | 308660 40 |
| Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40 | 308806 40 |
| Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 27 mm | 309860 27 |
| Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40 | 308615 40 |
| Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40 | 308760 40 |
| Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 za strmi konus 40 SK | 308812 40 |
| | 308820 40 |

Vpenjalni ključ za pritezne čepe po DIN 69872 za strmi konus 40 SK

| | |
|---|------------|
| Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40 | 308740 40 |
| Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 za strmi konus 40 SK | 308810 40 |
| Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40 | 308765 40 |
| Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40 | 308620 40 |
| Specialni ključ za Ø trna 40 mm | 309840 40 |
| Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40 | 308720 40 |
| Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40 | 308802 40 |
| Pritezni čep Hurco 45° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40 | 308801 40 |
| Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40 | 308625 40 |
| Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40 | 308790 40 |
| Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40 | 308605 40 |
| Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40 | 308640 40 |
| Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40 | 308700 40 |
| Specialni ključ za Ø trna 27 mm | 309840 27 |
| Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40 | 308785 40 |
| Pritezni čep Mazak, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40M | 308670 40M |
| Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40 | 308610 40 |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepe po ISO 7388 za strmi konus 40 SK | 308830 40 |
| Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 29 mm) za strmi konus 40 | 308630 40 |
| Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 40 mm | 309860 40 |
| Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40 | 308650 40 |