

Garant**Nož za notranje struženje, levi, Previsna dolžina / velikost ploščice L:
120/16mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	272172 120/16
GTIN	4045197430724
Razred artikla	21W

Opis

**Obseg dobave:
S podložno ploščico 1,5°.**

Tehnični opis

Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	24 mm
Srednji premik L_3	13,4 mm
Velikost ploščice	16 mm
Vijak za obračalno ploščico	279810 2
Celotna dolžina L	180 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vijak za podložno ploščico	279824 1
Podložna ploščica 1,5°	272630 1,5
\varnothing držala D_5	20 mm
Širina vratu L_4	20 mm
Vrsta uporabe	levi
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak	272500
Podložna ploščica za nože za notranje struženje Kot naklona 1,5 stopinj	272630 1,5
Vpenjalni vijak Tip 2	279810 2
Vijak za podložno ploščico Tip 1	279824 1
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500