

**Garant**

**Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženje ER/IL, Kot naklona: -0,5stopinj**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	272600 -0,5
GTIN	4045197371195
Razred artikla	21J

**Opis****Izvedba:**

Za zunanje desne (ER) in notranje leve (IL) navoje.

**Uporaba:**

**Podložne ploščice za struženje navojev, skladnih s standardom.** Uporabljajte v kombinaciji s ploščicami za struženje navoja art. 270700–271900.

**Napotek:**

Držala brez fiksnega naklonskega kota so dobavljena s podložno ploščico 1,5°.

**Tehnični opis**

Kot naklona	-0,5 stopinj
Kot v skladu s sliko	Držalo Multifix AA
Notranja/zunanja uporaba	Zunaj
Za velikost ploščice L	16 mm
Vrsta uporabe	desno

Vrsta izdelka

Podložna ploščica