

**Garant**

**Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženje ER,  
Kot naklona: 0stopinj**



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	272606 0
GTIN	4045197371331
Razred artikla	21J

### Opis

**Izvedba:**

Za zunanje desne navoje (EL).

**Uporaba:**

**Podložne ploščice za struženje navojev, skladnih s standardom.** Uporabljajte v kombinaciji s ploščicami za struženje navoja art. 270700–271900.

**Napotek:**

Držala brez fiksnega naklonskega kota so dobavljena s podložno ploščico 1,5°.

### Tehnični opis

Kot naklona	0 stopinj
Kot v skladu s sliko	VDI 25
Notranja/zunanja uporaba	Zunaj
Za velikost ploščice L	22 mm
Vrsta uporabe	desno

Vrsta izdelka

Podložna ploščica