

## Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženje EL/IR, Kot naklona: -1,5stopinj



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	272616 -1,5
GTIN	4045197368799
Razred artikla	21J

### Opis

**Izvedba:**

Za zunanje leve (EL) in notranje desne (IR) navoje.

**Uporaba:**

**Podložne ploščice za struženje navojev, skladnih s standardom.** Uporabljajte v kombinaciji s ploščicami za struženje navoja art. 270700–271900.

**Napotek:**

Držala brez fiksnega naklonskega kota so dobavljena s podložno ploščico 1,5°.

### Tehnični opis

Kot naklona	-1,5 stopinj
Kot v skladu s sliko	SK 40
Notranja/zunanja uporaba	Zunaj
Za velikost ploščice L	22 mm
Vrsta uporabe	levi
Vrsta izdelka	Podložna ploščica

