

**Garant**

**Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženje ER,  
Kot naklona: -0,5stopinj**



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	272606 -0,5
GTIN	4045197371355
Razred artikla	21J

### Opis

**Izvedba:**

Za zunanje desne navoje (EL).

**Uporaba:**

**Podložne ploščice za struženje navojev, skladnih s standardom.** Uporabljajte v kombinaciji s ploščicami za struženje navoja art. 270700–271900.

**Napotek:**

Držala brez fiksnega naklonskega kota so dobavljena s podložno ploščico 1,5°.

### Tehnični opis

Kot naklona	-0,5 stopinj
Kot v skladu s sliko	Držalo Multifix AA
Notranja/zunanja uporaba	Zunaj
Za velikost ploščice L	22 mm
Vrsta uporabe	desno

Vrsta izdelka

Podložna ploščica