

HOLEX®

Reducirna tulka za MK-držalo z izbijalno peto, oblika AD, SK 50 kratka, MK notranji: 2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	301200 2
GTIN	4045197145925
Razred artikla	32A

Opis

Izvedba:

- Znotraj in zunaj brušena.
- Standardno z izvrtino Balluffchip.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308810 – 308830.

Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1

Standard vpenjalnega trna: DIN 69871

Oblika: AD

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 12.000 min⁻¹

Natančnost krožnega teka: ≤ 8 μm

Previsna dolžina A: 60 mm

Zunanji Ø D: 32 mm

Tehnični opis

Notranji morsekonus	2
Previsna dolžina A	60 mm
Zunanji Ø D	32 mm
Trn za rezkarje	SK 50 kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69871

Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 12.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 8 μm

Pribor

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 50	308640 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 50	308660 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50	308700 50
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepe po ISO 7388 za strmi konus 50 SK	308830 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50	308720 50
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 50	308605 50
Pritezni čep Form A za strmi konus 50	308600 50
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 za strmi konus 50 SK	308810 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepe po DIN 69872 za strmi konus 50 SK	308820 50
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 za strmi konus 50 SK	308812 50
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50

Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50