

Garant**Reducirna tulka za MK-držalo z izbijalno peto, oblika AD, SK 40 kratka, MK notranji: 2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301155 2
GTIN	4045197285881
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Brušeno znotraj in zunaj.**
- **Z izvrtino Balluff/RFID-čip.**

GARANT – Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	50 mm
Notranji morsekonus	2
Zunanji Ø D	32 mm
Trn za rezkarje	SK 40 kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 12.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 8 µm
Vrsta izdelka	Adapter z vpenjalom

Pribor

Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepedIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40