

## Garant

**Vpenjalni trn za rezkalne glave Oblika ADB z izvrtino za hladilni kanal, SK 40  
A = 160, Ø trna d1: 32mm**



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	301070 32
GTIN	4045197285713
Razred artikla	31A

### Opis

#### Izvedba:

- Vpenjalni Ø 40 s 4 izvrtinami z navojem za vpenjanje rezkalnih glav po DIN 2079.
- Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.
- Kratka prevesna dolžina.
- Večje naležne površine zveze.
- Standardno z izvrtino Balluffchip.
- S 4 izvrtinami za hladilne kanale.
- Vsa držala prenapeta (miren tek!).

#### Obseg dobave:

Vključno z zateznim vijakom za rezkar.

#### Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835, specialni ključ art. 309840. Pritezni vijaki za rezkar art. 309860; 309861.

Zunanji Ø D: 78 mm

Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L<sub>4</sub>: 24 mm

Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861: 32

Primeren specialni ključ art. 309840: 32

### Tehnični opis

Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L <sub>4</sub>	24 mm
Primeren specialni ključ art. 309840	32

Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	32
Previsna dolžina A	160 mm
Ø trna d <sub>1</sub>	32 mm
Zunanji Ø D	78 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 160
Standard	DIN 6357
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Izvertina za hladilni kanal	brez možnosti zapiranja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 6 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave

## Pribor

Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Specialni ključ za Ø trna 32 mm	309840 32
Vpenjalni ključ za pritezne čepi ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čep Mazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40

Specialni ključ za Ø trna 40 mm	309840 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308812 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 40	308810 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čep Form A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 32 mm	309860 32
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308720 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 40 mm	309860 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40