

Garant

Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženje ER/IL, Kot naklona: 4,5stopinj



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	272600 4,5
GTIN	4045197371072
Razred artikla	21J

Opis

Izvedba:

Za zunanje desne (ER) in notranje leve (IL) navoje.

Uporaba:

Podložne ploščice za struženje navojev, skladnih s standardom. Uporabljajte v kombinaciji s ploščicami za struženje navoja art. 270700–271900.

Napotek:

Držala brez fiksnega naklonskega kota so dobavljena s podložno ploščico 1,5°.

Tehnični opis

Kot naklona	4,5 stopinj
Kot v skladu s sliko	HEMO production 150/200
Notranja/zunanja uporaba	Zunaj
Za velikost ploščice L	16 mm
Vrsta uporabe	desno

Vrsta izdelka

Podložna ploščica