

Garant

**Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženje ER,
Kot naklona: -1,5stopinj**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	272606 -1,5
GTIN	4045197371379
Razred artikla	21J

Opis**Izvedba:**

Za zunanje desne navoje (EL).

Uporaba:

Podložne ploščice za struženje navojev, skladnih s standardom. Uporabljajte v kombinaciji s ploščicami za struženje navoja art. 270700–271900.

Napotek:

Držala brez fiksnega naklonskega kota so dobavljena s podložno ploščico 1,5°.

Tehnični opis

Kot naklona	-1,5 stopinj
Kot v skladu s sliko	SK 40
Notranja/zunanja uporaba	Zunaj
Za velikost ploščice L	22 mm
Vrsta uporabe	desno

Vrsta izdelka

Podložna ploščica