

**Garant**

**Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženje ER/IL, Kot naklona: 3,5stopinj**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	272600 3,5
GTIN	4045197371096
Razred artikla	21J

## Opis

### Izvedba:

Za zunanje desne (ER) in notranje leve (IL) navoje.

### Uporaba:

**Podložne ploščice za struženje navojev, skladnih s standardom.** Uporabljajte v kombinaciji s ploščicami za struženje navoja art. 270700–271900.

### Napotek:

Držala brez fiksnega naklonskega kota so dobavljena s podložno ploščico 1,5°.

## Tehnični opis

Kot naklona	3,5 stopinj
Kot v skladu s sliko	SK 50
Notranja/zunanja uporaba	Zunaj
Za velikost ploščice L	16 mm
Vrsta uporabe	desno

Vrsta izdelka

Podložna ploščica