

**Garant**

**Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženje EL/IR, Kot naklona: -1,5stopinj**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	272610 -1,5
GTIN	4045197368713
Razred artikla	21J

## Opis

### Izvedba:

Za zunanje leve (EL) in notranje desne (IR) navoje.

### Uporaba:

**Podložne ploščice za struženje navojev, skladnih s standardom.** Uporabljajte v kombinaciji s ploščicami za struženje navoja art. 270700–271900.

### Napotek:

Držala brez fiksnega naklonskega kota so dobavljena s podložno ploščico 1,5°.

## Tehnični opis

Kot naklona	-1,5 stopinj
Kot v skladu s sliko	SK 40
Notranja/zunanja uporaba	Zunaj
Za velikost ploščice L	16 mm
Vrsta uporabe	levi

Vrsta izdelka

Podložna ploščica