

Garant

Vpenjalni trn za rezkalne glave Oblika ADB z izvrtino za hladilni kanal, SK 40 A = 100, Ø trna d₁: 16mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	301030 16
GTIN	4045197285645
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.
- Kratka prevesna dolžina.
- Večje naležne površine zveze.
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- S 4 izvrtinami za hladilne kanale.
- Vsa držala prenapeta (miren tek!).

Obseg dobave:

Vključno z zateznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835, specialni ključ art. 309840. Pritezni vijaki za rezkar art. 309860; 309861.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	100 mm
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄	17 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	16
Primeren specialni ključ art. 309840	16
Ø trna d ₁	16 mm

Zunanji Ø D	38 mm
Vpenjalni Ø D ₁	16 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 100
Standard	DIN 6357
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Izvertina za hladilni kanal	brez možnosti zapiranja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 6 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave

Pribor

Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 16 mm	309860 16
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvertino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
	308806 40

Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40

Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40

308625 40

Pritezni čepForm A za strmi konus 40

308600 40

Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40

308785 40

Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40

308740 40

Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40

308620 40

Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40

308802 40

Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40

308790 40

Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 40 mm

309860 40

Specialni ključ za Ø trna 40 mm

309840 40

Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40

308630 40

Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M

308670 40M

Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40

308830 40

Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40

308660 40

Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40

308615 40

Specialni ključ za Ø trna 16 mm

309840 16