

LOCTITE**Dvokomponentno lepilo, Tovarniška številka: 3090****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083371 3090
GTIN	4058093009079
Razred artikla	04L

Opis**Izvedba:**

Žilavo elastično dvokomponentno lepilo za enostavno in hitro obdelavo za trajno trdne povezave. Strdi se pri sobni temperaturi.

Za trajno trdne povezave različnih materialov kot so les, kovine, trde umetne mase in steklo. Velika strižna trdnost in odpornost proti luščenju. Dvokomponentni cianakrilat z veliko zmožnostjo polnjenja rež (do 5 mm) in hitrim strjevanjem. **Primerno za uporabo nad glavo in na navpičnih površinah.**

Tehnični opis

Natezno-strižna trdnost	15,1 N/mm ²
Oznaka proizvajalca	LOCTITE 3090
Dinamična viskoznost	18000 mPas
Čas obdelave	90 s
Natezna trdnost	28 N/mm ²
Lastnost	Brez vpijanja

Podatkovni list

Obstojnost od datuma proizvodnje	12 mesec
Oblika	tekoče
Kemična osnova	Etil-cianakrilat
Barva	prozoren
Primerno za material	Papir
Primerno za material	Umetna masa
Primerno za material	les
Primerno za material	Usnje
Primerno za material	Tkanina
Primerno za material	Porozni materiali
Temperaturno območje uporabe	-20 °C
Temperatura skladiščenja	2 °C
Količina polnjenja	10 g
Trdota po Shore A	79
Temperatura obdelave	5 - 30 °C
Gostota	1,05 g/cm ³
Funkcionalna trdnost po	24 min
Trdnost po	1,5 - 3 min
Maksimalna velikost reže	5 mm
Vrsta izdelka	Dvokomponentna lepila