

Garant**Vpenjalni trn za rezkalne glave Oblika ADB z izvrtino za hladilni kanal, SK 40
A = 100, Ø trna d1: 32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301030 32
GTIN	4045197285676
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.**
- **Kratka prevesna dolžina.**
- **Večje naležne površine zveze.**
- **Z izvrtino za čip RFID/Balluff.**
- **S 4 izvrtinami za hladilne kanale.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**

Obseg dobave:

Vključno z zateznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835, specialni ključ art. 309840. Pritezni vijaki za rezkar art. 309860; 309861.

Tehnični opis

Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄	24 mm
Primeren specialni ključ art. 309840	32
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	32
Ø trna d ₁	32 mm
Previsna dolžina A	100 mm

Zunanji Ø D	78 mm
Vpenjalni Ø D ₁	32 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 100
Standard	DIN 6357
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Izvertina za hladilni kanal	brez možnosti zapiranja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 6 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave

Pribor

Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 32 mm	309860 32
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Specialni ključ za Ø trna 40 mm	309840 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 40 mm	309860 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvertino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
	308615 40

Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40

Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40

308820 40

Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40

308795 40

Specialni ključ za Ø trna 32 mm

309840 32

Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40

308700 40

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40

308765 40

Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40

308650 40

Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40

308630 40

Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40

308660 40

Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40

308802 40

Pritezni čepForm A za strmi konus 40

308600 40

Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M

308670 40M

Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40

308620 40

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40

308760 40

Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40

308806 40

Vpenjalni ključ za pritezne čep ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40

308830 40