

Garant**Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženje EL/IR, Kot naklona: 1,5stopinj****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	272610 1,5
GTIN	4045197368751
Razred artikla	21J

Opis**Izvedba:**

Za zunanje leve (EL) in notranje desne (IR) navoje.

Uporaba:

Podložne ploščice za struženje navojev, skladnih s standardom. Uporabljajte v kombinaciji s ploščicami za struženje navoja art. 270700–271900.

Napotek:

Držala brez fiksnega naklonskega kota so dobavljena s podložno ploščico 1,5°.

Tehnični opis

Kot naklona	1,5 stopinj
Kot v skladu s sliko	BM-primež, moder
Notranja/zunanja uporaba	Zunaj
Za velikost ploščice L	16 mm
Vrsta uporabe	levi

Vrsta izdelka

Podložna ploščica