

**Garant**
**Vpenjalni trn za rezkalne glave Oblika ADB z izvrtino za hladilni kanal, SK 50  
A = 160, Ø trna d1: 40mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301150 40
GTIN	4045197285850
Razred artikla	31A

**Opis**
**Izvedba:**

- **Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.**
- **Kratka prevesna dolžina.**
- **Večje naležne površine zveze.**
- **Z izvrtino za čip RFID/Balluff.**
- **S 4 izvrtinami za hladilne kanale.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**

**Obseg dobave:**

Vključno z zateznim vijakom za rezkar.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835, specialni ključ art. 309840. Pritezni vijaki za rezkar art. 309860; 309861.

**Tehnični opis**

Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L <sub>4</sub>	27 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	40
Primeren specialni ključ art. 309840	40
Previsna dolžina A	160 mm
Ø trna d <sub>1</sub>	40 mm

Zunanji Ø D	89 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Trn za rezkarje	SK 50 A = 160
Standard	DIN 6357
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Izvertina za hladilni kanal	brez možnosti zapiranja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 6 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave

## Pribor

Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 50	308605 50
Pritezni čepForm A za strmi konus 50	308600 50
Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 40 mm	309860 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 50	308720 50
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 50 mm	309860 50
	308830 50

Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50

Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 50

308615 50

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50

308765 50

Pritezni čepOblika B za strmi konus 50

308640 50

Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50

308795 50

Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 50

308660 50

Specialni ključ za Ø trna 40 mm

309840 40

Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50

308620 50

Specialni ključ za Ø trna 50 mm

309840 50