

Garant**Garnitura podložnih ploščic, Tip: IL****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	272650 IL
GTIN	4045197371720
Razred artikla	21J

Opis**Vsebina:**

10 kos: Art. 272630
vel. -1,5; -0,5; 0; 0,5;
3 × 1,5; 2,5; 3,5; 4,5

Napotek:

Držala brez fiksnega naklonskega kota so dobavljena s podložno ploščico 1,5°.

Tehnični opis

Smer obdelave	levo
Za velikost ploščice L	16 mm
Vrsta izdelka	Podložna ploščica

Pribor

Podložna ploščica za nože za notranje struženje Kot naklona 3,5 stopinj	272630 3,5
Podložna ploščica za nože za notranje struženje Kot naklona 1,5 stopinj	272630 1,5

Podložna ploščica za nože za notranje struženje Kot
naklona 0 stopinj

272630 0

Podložna ploščica za nože za notranje struženje Kot
naklona 4,5 stopinj

272630 4,5

Podložna ploščica za nože za notranje struženje Kot
naklona 2,5 stopinj

272630 2,5

Podložna ploščica za nože za notranje struženje Kot
naklona 0,5 stopinj

272630 0,5