



## Garnitura akumulatorskih celic NiMH, možnost ponovnega polnjenja predhodno napolnjene, Mednarodna velikost izvedbe: LR6



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081575 LR6
GTIN	4013674309924
Razred artikla	08C

### Opis

#### Izvedba:

Akumulatorske baterije z **največjo kapaciteto** za dolgi čas praznjenja v okolju prijazni NiMH-tehnologiji; do 1000 ponovnih polnjenj.

Nova tehnologija akumulatorjev maxE. Ob dobavi so **napoljeni**, uporabnost 1 leto brez dodatnega polnjenja, **najmanjša lastna praznitev**, idealni za male porabnike energije.

Maksimalni tok polnjenja 1400 mA.

### Tehnični opis

Kemijska sestava	Nikelj-kovinski hidrid
Nazivna napetost	1,2 V
Mednarodna velikost izvedbe	LR6
možnost ponovnega polnjenja	da
Masa na kos	30 g
Število vključenih akumulatorjev	2

Kapaciteta akumulatorja	2100 mAh
Vrsta akumulatorja	Mignon, AA
Vrsta izdelka	Akumulator