

Garant
Garnitura podložnih ploščic, Tip: ER

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	272660 ER
GTIN	4045197371751
Razred artikla	21J

Opis
Vsebina:

10 kos.: Art. 272606
 vel. -1,5; -0,5; 0; 0,5;
 3 × 1,5; 2,5; 3,5; 4,5

Napotek:

Držala brez fiksnega naklonskega kota so dobavljena s podložno ploščico 1,5°.

Tehnični opis

Smer obdelave	desno
Za velikost ploščice L	22 mm
Vrsta izdelka	Podložna ploščica

Pribor

Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženjeER Kot naklona 0 stopinj	272606 0
Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženjeER Kot naklona 0,5 stopinj	272606 0,5

Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženjeER Kot naklona 4,5 stopinj	272606 4,5
Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženjeER Kot naklona 1,5 stopinj	272606 1,5
Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženjeER Kot naklona -1,5 stopinj	272606 -1,5
Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženjeER Kot naklona 2,5 stopinj	272606 2,5
Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženjeER Kot naklona 3,5 stopinj	272606 3,5
Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženjeER Kot naklona -0,5 stopinj	272606 -0,5