

**CCMW 060204, KBN35M, Tip: ME****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265616 ME
GTIN	4960664543922
Razred artikla	25H

Opis**Izvedba:**

CBN obračalne ploščice s prevleko MEGACOAT. MultiEdge; 2 rezilna roba pri vsaki obračalni ploščici.

Zvrst: KBN35M

Posnetje roba rezalnih robov: ME

Globina reza a_p : 0,05 - 0,5 mm

Podajanje f : 0,08 - 0,15 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 200 m/min

Tehnični opis

Posnetje roba rezalnih robov	ME
Globina reza a_p	0,05 - 0,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 200 m/min
Podajanje f	0,08 - 0,15 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen

Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	KBN35M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	CBN
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 060204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Značilnost blagovnega imena	KBN35M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
prekinjeno	primerno		
suho	primerno		