

Garant**Garnitura podložnih ploščic, Tip: EL****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	272660 EL
GTIN	4045197371768
Razred artikla	21J

Opis**Vsebina:**

10 kos.: Art. 272616
vel. -1,5; -0,5; 0; 0,5;
3 × 1,5; 2,5; 3,5; 4,5

Napotek:

Držala brez fiksnega naklonskega kota so dobavljena s podložno ploščico 1,5°.

Tehnični opis

Smer obdelave	levo
Za velikost ploščice L	22 mm
Vrsta izdelka	Podložna ploščica

Pribor

Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženjeEL/IR Kot naklona 2,5 stopinj	272616 2,5
Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženjeEL/IR Kot naklona 4,5 stopinj	272616 4,5

Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženjeEL/IR Kot naklona 3,5 stopinj	272616 3,5
Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženjeEL/IR Kot naklona -0,5 stopinj	272616 -0,5
Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženjeEL/IR Kot naklona -1,5 stopinj	272616 -1,5
Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženjeEL/IR Kot naklona 1,5 stopinj	272616 1,5
Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženjeEL/IR Kot naklona 0 stopinj	272616 0
Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženjeEL/IR Kot naklona 0,5 stopinj	272616 0,5