


**Garant****Ploščica za odrezovanje nevtralna, CU7033, Širina zareze w: 3,1 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273300 3,1
GTIN	4045197143402
Razred artikla	21J

**Opis****Uporaba:**

Za liste za zarezovanje art. 273551–273558.

Radij rezila: 0,2 mm

Podajanje f v jeklo < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/v**Tehnični opis**

Širina zareze w	3,1 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/v
Radij rezila	0,2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Cermet
Prevleka	neprevlečeni
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	CU7033
Število zamenljivih ploščic/rezil	1

Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	40 m/min	P
neprekinjeno	primerno		
suho	primerno		