



## Radio z akumulatorskim/omrežnim napajanjem, Tip: M18RC



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	073960 M18RC
GTIN	4002395005420
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

Robusten radio za gradbišče, zaščiteno pred brizgajočo vodo (IP54), z omrežnim in akumulatorskim napajanjem.

- **Funkcija polnjenje za Milwaukee 18 V akumulatorje.**
- **Funkcija Bluetooth z dosegom 30 m.**
- **12 V USB-izhod za polnjenje baterij mobilnih telefonov ali napajanje prenosnih avdio naprav.**
- **Primeren za vse 18 V Milwaukee akumulatorje ali za izmenično omrežno napetost 230 V.**

#### Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Obseg dobave:

Vklj. z mrežnim napajalnim kablom, 2 baterijama za pomnilnik, priključnim kablom AUX za zunanje naprave, brez akumulatorjev.

### Tehnični opis

Napetost akumulatorja	18 V
-----------------------	------

Višina	381 mm
Dolžina	304 mm
Masa	7,7 kg
Oznaka proizvajalca	M18RC-0
Širina	304 mm
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Število vključenih akumulatorjev	0
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Napajanje	Akumulatorska
Napajanje	Omrežno napajanje
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Vrsta izdelka	Radio

## Pribor

Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C	073840 M1218C
Li-ionski sistem M18B5 Tip akumulatorja MB18	073816 MB18
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218FC	073840 M1218FC